

ADERE EM...



Madeira



Pedra



Cortiça



Betão



Vidro



Aglomerado



Cerâmica



Tijolo



PVC



Metal



Telha



Pladur®



Grés

HIGH TACK
22kg/cm²



Den Braven



**FORÇA
EXTREMA**

COLA EM SEGUNDOS



POWERED BY
Den Braven

MAMUT GLUE



MAMUT GLUE é um adesivo extra forte inodoro, com agarre imediato, à base de MS Polímeros. Isento de silicone, solventes, ftalatos e isocianatos. Possui uma força extrema, permitindo a colagem/fixação imediata de elementos até 22kg/cm², sem necessidade de qualquer apoio/suporte. Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas.

Aplicações

Colagem e montagem de vidro, superfícies vidradas, cerâmica, pedra, metais, plásticos, painéis de poliéster e epóxi, PVC, poliuretano, aço inoxidável, alumínio anodizado, cobre, zinco, chumbo, madeira e painéis HPL (consultar o boletim técnico para colagens de painéis HPL). Indicado para fixação imediata de elementos pesados (máximo 22 Kg/cm²) mesmo em superfícies verticais, sem necessidade de apoio/suporte.

Vantagens

- ▶ Agarre imediato sem necessidade de grampos ou fita adesiva.
- ▶ Elevada resistência mecânica.
- ▶ Elasticidade duradoura.
- ▶ Secagem Rápida.
- ▶ Força extrema de colagem.
- ▶ Excelente aderência sem primário, incluindo superfícies húmidas.
- ▶ Múltiplas aplicações (cola, veda, sela...).
- ▶ Absorve vibrações acústicas e mecânicas.

Embalagem

- Cartucho: 290 ml
- Caixa: 12 unidades



Método de aplicação

Aplicar em cordões verticais com 10 - 20 cm de distância. Não aplicar a cola no perímetro da superfície para permitir a entrada de ar/ventilação. A ausência de ventilação impede o processo normal de cura.


Todos os cartuchos são fornecidos com um bico especial, com ponteira em forma triangular, para permitir a aplicação de um cordão com as dimensões adequadas.

Durante a aplicação, a pistola deve estar colocada a cerca de 90° relativamente à superfície sobre a qual se aplica o adesivo **MAMUT GLUE** (ver ilustração).

Pressionar fortemente ambas as superfícies a colar assegurando-se de que a espessura mínima de cola entre ambas é de 2-3mm.

A ponteira do bico de aplicação permite a realização de um cordão triangular nas dimensões adequadas.

Não aplicar MAMUT GLUE por pontos!



Comparar com...



Video



Visite-nos no canal Youtube e assista ao video

